

Soudage et coupage flamme

Équipements, coffrets et accessoires

Tuyaux de soudage

Norme EN 559



Tuyaux caoutchouc simples


Gaz	Couleur	Ø (mm)	Pression d'utilisation maxi. (bar)	Couronne (m)	Référence
Acétylène	Rouge	6,3	10	5	W 000 010 055
Oxygène	Bleu	6,3	10	5	W 000 010 056
Acétylène	Rouge	6,3	10	10	W 000 010 081
Oxygène	Bleu	6,3	10	10	W 000 010 057
Acétylène	Rouge	6,3	10	20	W 000 010 058
Oxygène	Bleu	6,3	10	20	W 000 010 059
Acétylène	Rouge	6,3	10	40	W 000 010 060
Oxygène	Bleu	6,3	10	40	W 000 010 061
GPL	Orange	6,3	10	20	W 000 010 052
GPL	Orange	6,3	10	40	W 000 010 062
Argon	Noir	6,3	10	40	W 000 010 072
Acétylène	Rouge	10	20	10	W 000 010 064
Oxygène	Bleu	10	20	10	W 000 010 065
Acétylène	Rouge	10	20	20	W 000 010 066
Oxygène	Bleu	10	20	20	W 000 010 067
Acétylène	Rouge	10	20	40	W 000 010 068
Oxygène	Bleu	10	20	40	W 000 010 069
GPL	Orange	10	20	20	W 000 010 053
GPL/Acétylène	Orange / Rouge	10	20	40	W 000 010 071
Argon	Noir	10	20	40	W 000 010 073
GPL/Acétylène	Orange / Rouge	12,5	20	40	W 000 010 074
Oxygène	Bleu	12,5	20	40	W 000 010 075
Oxygène	Bleu	8x14	20	40	W 000 010 079
Acétylène	Rouge	8x14	20	40	W 000 010 080

Tuyaux caoutchouc jumelés

Gaz	Couleur	Ø (mm)	Pression d'utilisation maxi. (bar)	Couronne (m)	Référence
TWIN Oxygène Acétylène	Bleu / Rouge	6,3	10	20	W 000 010 077
TWIN Oxygène Acétylène	Bleu / Rouge	6,3	10	40	W 000 010 063
TWIN Oxygène Acétylène	Bleu / Rouge	10	20	20	W 000 010 054
TWIN Oxygène Acétylène	Bleu / Rouge	10	20	40	W 000 010 070
TWIN Oxygène GPL	Bleu / Orange	10	20	40	W 000 010 076

Manchettes équipées

NOUVEAU
Longueur 1 mètre !



Pour Farel 0 et Copel 0 - tuyau Ø 6,3 mm

Montage ①	Référence OX/AD	
	Nouvelle	Ancienne
Quickmatic mâles	W 000 290 722	01 101 322

Pour autres chalumeaux - tuyau Ø 10 mm

Montage ①	Référence OX/AD	
	Nouvelle	Ancienne
Quickmatic mâles	W 000 290 720	01 101 332

Pour Farel 0 et Copel 0 - 12 x 100

Montage ②	Référence OX/AD	
	Nouvelle	Ancienne
Quickmatic mâles et ARPF 12 x 100	C 011 1320	01 101 320

Pour autres chalumeaux - 16 x 150

Montage ②	Référence OX/AD	
	Nouvelle	Ancienne
Quickmatic mâles et ARPF 16 x 150	W 000 290 719	01 101 330

kits de raccordement

Livrés avec colliers Ø 6,3 ou 10 mm



Montage	Référence	
	Nouvelle	Ancienne
douille Ø 6 mm + écrou 12 x 100 D	Z 70 012 017	-
douille Ø 6 mm + écrou 12 x 100 G	Z 70 012 018	-
douille Ø 6 mm + écrou 16 x 150 D	Z 70 012 019	-
douille Ø 6 mm + écrou 16 x 150 G	Z 70 012 020	-
douille Ø 10 mm + écrou 16 x 150 D	Z 70 012 021	-
douille Ø 10 mm + écrou 16 x 150 G	S 70 012 022	-
douille Ø 5 ou 10 mm + écrou 16 x 150 D	W 000 290 893	01 104 519
douille Ø 5 ou 10 mm + écrou 16 x 150 G	W 000 290 892	01 109 439
douille Ø 10 mm + écrou 20 x 150 D	S 70 012 023	-
douille Ø 10 mm + écrou 20 x 150 G	S 70 012 024	-